



FWU32K1

## FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 3x12M + MULTIMEDIA

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, Γυψοσανίδα

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	6
Αριθμός σειρών	3
Αριθμός τμήματος σε πλάτος	2
με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναί
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναί
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναί

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	72
-------------------	----

#### Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
--------------------------------	-----

#### Διαστάσεις

Ύψος	553 mm
Πλάτος	603 mm
Βάθος	125 mm
Ενσωματωμένο ύψος	502 mm
Ενσωματωμένο πλάτος	560 mm
Ενσωματωμένο βάθος	112 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	24

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Τύπος λαβής	Σύρτης
Με διάφανη πόρτα	Όχι

#### Υλικά

Υλικό	Ατσάλι
-------	--------

Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Pure white
Πλάκα τοποθέτησης υλικού	Πλαστικό

#### **Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Βαθμός προστασίας IP	IP30
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά