



HFD440

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X400A

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	400 A
------------------	-------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	800 V
-------------------------------	-------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	229,60 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	57,40 W
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	263.000 W

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP00
Μέγεθος ασφάλειας	NH2

Διαστάσεις

Ύψος	240 mm
Πλάτος	325 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναί
------------------------	-----