



HR502

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 300mA

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα διαρροής I_{dn}	300 mA
Τοροειδές: Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση	30 kA/100 ms

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

Εξοπλισμός

Με τοροειδές διαρροή γείωσης	Ναί
------------------------------	-----

Ρυθμίσεις

Χρόνος καθυστέρησης διαφορικής προστασίας	0
---	---

Διαστάσεις

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού	25 m και 50 m συνεστραμμένο ζεύγος
---	------------------------------------