




KDE04089005



ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 8ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 8mm 147x247mm ΜΑΥΡΟ

Τεχνικές ιδιότητες

Αρχιτεκτονική

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναί
Με άνοιγμα	Ναί

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	54 mm
Ενσωματωμένο πλάτος	247 mm
Ενσωματωμένο μήκος	147 mm
Μήκος	161 mm
Πλάτος	261 mm
Πάχος εσοχής χαλιού	8 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε δάπεδο με κοιλότητα	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναί
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Όχι
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα	Όχι

Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθάρισμα
-------------------	------------------

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
Χρώμα	Jet black
Κωδικός RAL	9005

Κάλυμμα, πόρτα

Υλικό κάλυψης	Πολυαμίδιο (PA)
---------------	-----------------

Συνθήκες χρήσης

Μέγιστο φορτίο	1,50 - 1,50 kN
----------------	----------------

Λειτουργίες

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναί
--	-----

Σχήμα

Σχήμα	Ορθογώνιο
-------	-----------

Κείμενο

Έξοδος καλωδίου

Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	4

Εξοπλισμός

Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	4
Αριθμός κουτιών εξόδου	2

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	E04