

ST315

**ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63VA 230V/12-24V 6M**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Τάση**

Τάση εξόδου	12 - 24 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 230 V
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	4.000 V

**Ισχύς**

Κατανάλωση ισχύος VA	63 VA
----------------------	-------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Σύνδεση**

Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 mm <sup>2</sup>
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 mm <sup>2</sup>

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

**Διαστάσεις**

Ύψος	85 mm
Πλάτος	105 mm
Βάθος	68 mm

**Ασφάλεια**

Βαθμός προστασίας IP	IP20
Προστασία θερμοκρασίας	Ναί

**Εξοπλισμός**

Προστατεύεται από βραχυκύκλωμα	Ναί
Διακόπτης on/off	Όχι