



ST315

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63VA 230V/12-24V 6M

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Τάση εξόδου	12 - 24 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V
Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	4.000 V

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος VA	63 VA
----------------------	-------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 35 °C
-------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 mm ²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 mm ²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	105 mm
Βάθος	68 mm

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP20
Προστασία θερμοκρασίας	Ναί

Εξοπλισμός

Προστατεύεται από βραχυκύκλωμα	Ναί
Διακόπτης on/off	Όχι