



TGA200



## ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου 1.000 mA

#### Λειτουργίες

Ρυθμισμένη τάση εξόδου Ναι

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,20 W

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

#### Τάση

Τάση εξόδου 24 - 24 V

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 45 °C