




TXA606D



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 3 ΡΟΛΩΝ EASY 16A C LOAD

Τεχνικές ιδιότητες

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS, easy

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα δικτύου KNX Ναί

Με σύστημα bus KNX radio Όχι

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 4

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναί

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Κατανάλωση ρεύματος bus (idle) 3 mA

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου 2.300 W

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30 V DC μέσω bus

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Λειτουργία Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιοπροστασίας