



VR12059005



ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm Ø306mm ΜΑΥΡΟ

Τεχνικές ιδιότητες

Αρχιτεκτονική

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναί
Με άνοιγμα	Ναί

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	77 mm
Διάμετρος τοποθέτησης	306 mm
Εξωτερική διάμετρος	325 mm
Πάχος εσοχής χαλιού	5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε δάπεδο με κοιλότητα	Ναί
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναί
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναί
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα	Όχι

Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθάρισμα
-------------------	------------------

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
Χρώμα	Jet black
Κωδικός RAL	9005

Κάλυμμα, πόρτα

Υλικό κάλυψης	Πολυαμίδιο (PA)
---------------	-----------------

Συνθήκες χρήσης

Μέγιστο φορτίο	3 - 5 kN
----------------	----------

Λειτουργίες

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναί
--	-----

Σχήμα

Σχήμα	Κυκλικό
-------	---------

Κείμενο

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	12

Εξοπλισμός

Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	12
Αριθμός κουτιών εξόδου	3

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	R12