



VZ332N

**ΠΡΟΣΩΠΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΙΑ VU/VH ΣΣΕΙΡΩΝ**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Συμβατότητα**

Κατάλληλο για τύπο ερμαρίου Χωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο

**Διαστάσεις**

Ύψος	505,50 mm
Πλάτος	348 mm
Βάθος	36 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα	Όχι
Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0

**Υλικά**

Κωδικός RAL	7010, 7016
Χρώμα	Anthracite grey
Υλικό	Μέταλλο
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

**Αρχιτεκτονική**

Θέση πόρτας ερμαρίου Αριστερά

**Ασφάλεια**

Βαθμός προστασίας IP	IP30
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών 2

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βιδες

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι