

VZ333N

ΠΡΟΣΩΠΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΙΑ VU/VH ΖΣΕΙΡΩΝ

Τεχνικές ιδιότητες

Συμβατότητα

Κατάλληλο για τύπο ερμαρίου Χωνευτό, Γυψοσανίδα

Διαστάσεις

Ύψος 630,50 mm
 Πλάτος 348 mm
 Βάθος 36 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Όχι
 Αριθμός πορτών ερμαρίου 1
 Αριθμός κλειδαριών 0

Υλικά

Κωδικός RAL 7010, 7016
 Χρώμα Anthracite grey
 Υλικό Μέταλλο
 Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αρχιτεκτονική

Θέση πόρτας ερμαρίου Αριστερά

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP IP30
 Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών 3

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι