



VZ333N

ΠΡΟΣΩΠΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΙΑ VU/VH ΣΕΙΡΩΝ

Τεχνικές ιδιότητες

Συμβατότητα

Κατάλληλο για τύπο ερμαρίου Χωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο

Διαστάσεις

Ύψος	630,50 mm
Πλάτος	348 mm
Βάθος	36 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0

Υλικά

Κωδικός RAL	7010, 7016
Χρώμα	Anthracite grey
Υλικό	Μέταλλο
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Αρχιτεκτονική

Θέση πόρτας ερμαρίου Αριστερά

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP30
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών 3

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βιδες

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι