



WNA044B

## CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

Λυχνία ένδειξη Ως εξάρτημα

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

#### Διαστάσεις

Βάθος 40 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Σχετικές σειρές cubyko

Σχετικές γκάμες προϊόντων Hager cubyko