



WNA044B

CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικές ιδιότητες

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

Λυχνία ένδειξη Ως εξάρτημα

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης quickconnect

Διαστάσεις

Βάθος 40 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Βαθμός προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Σχετικές σειρές cubyko

Σχετικές γκάμες προϊόντων Hager cubyko