



WNC021

CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικές ιδιότητες

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Υλικά

Πίσω εσωτερική πλευρά Ματ

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

Διαστάσεις

Βάθος 64 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Σχετικές σειρές cubyko

Σχετικές γκάμες προϊόντων Hager cubyko