



WNC163

## ΣΥΒΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΡΙΠΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ IP55 ΓΚΡΙ

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Σφικτήρας βύσματος

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

#### Διαστάσεις

Ύψος 76 mm

Πλάτος 218 mm

#### Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος Ακίδα γείωσης

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναί

Με LED σηματοδότησης Όχι

#### Χωρητικότητα

**Κείμενο**

---

|          |  |
|----------|--|
| Σήμανση  | Χωρίς επιτύπωση                        |
| Ασφάλεια | Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής |

---

**Κάλυμμα, πόρτα**

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Τύπος καπακιού  | Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση |
| Σχετικές σειρές | cubgyko   |

---