



WNC166

ΣΥΒΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Βαθμός προστασίας IP IP55

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ύψος 76 mm

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό πολυανθρακικό (PC), Πολυπροπυλένιο (PP), Θερμοπλαστικό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναί

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση
Σχετικές σειρές	cubyko
