



WNC166

## CUΒΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗ IP55 ΓΚΡΙ

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ύψος 76 mm

#### Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό πολυανθρακικό (PC), Πολυπροπυλένιο (PP), Θερμοπλαστικό

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

**Κείμενο**

---

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής

---

**Κάλυμμα, πόρτα**

---

Τύπος καπακιού	Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση
Σχετικές σειρές	cubyko

---