



WNE001G

CUBYKO A/R ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Μεταχείριση Βερνίκι

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης μηχανισμό με επένδυση

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες, Στερέωση με βίδες

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κείμενο

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Λειτουργία διακόπτη 2 κατευθύνσεων