



WXF165T

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. ΤΙΤΑΝΕ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναί

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Βαθμός προστασίας IP IP21

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ύψος 40 mm

Πλάτος 45 mm

Βάθος 43,35 mm

Υλικά

Χρώμα Titanium

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση, Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα Όχι

Με καπάκι Ναί

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Χωρητικότητα

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα
Σχετικές σειρές	gallery
