



WXT505



## GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX 2,2m

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 2,20 - 2,20 m

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS, easy

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 10 s

#### Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX radio Όχι

#### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

#### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα Ναι

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων 10 mA

#### Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1.000 lx

#### Ανίχνευση

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης 45 - 90 °

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Υλικά

Υλικό Θερμοπλαστικό

#### Κείμενο

Μπουτόν Με μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF

Τρόπος λειτουργίας Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμο ON/μόνιμο OFF

Λειτουργία Προσομοίωση παρουσίας, Με λειτουργία party

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης, Με προστασία αποσυναρμολόγησης