



53621

Pack carillon radio à piles 10 mélodies+flash (BP sonnette+récept+alimentations)

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de touches	1
-------------------	---

Connectivité

Modulation AM / FM	AM
--------------------	----

Dimensions

Profondeur produit installé	0 mm
Hauteur produit installé	1 m
Largeur produit installé	0 mm

Fréquence

Fréquence de transmission	433 MHz
---------------------------	---------

Portée

Portée maxi	200m en champ libre
-------------	---------------------

Alimentation

Alimentation du récepteur	3 x 1,5V
Alimentation de l'émetteur	1 pile 3V

Équipement

Nombre de mélodies	10
--------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Indice de protection IP de l'émetteur	55
Indice de protection IP du récepteur	20

Conditions d'utilisation

Température de service	0...45 °C
------------------------	-----------