



ATA122059010



Angle plat pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	13 mm
Longueur	50 mm
Largeur de goulotte	24 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------