



ATA125019010



## Moulure ATA 12x50 1 cloison Blanc Paloma

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	13 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	52 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	3
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	3

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

#### Matières

Couleur	blanc paloma
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	40
Section intérieure / utile	550 mm <sup>2</sup>
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	32

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	2
Nombre d'agrafes par mètre	2

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
<b>Sécurité</b>	
Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-5...65 °C