



ATA125029010



## Moulure ATA 12x50 2cloisons Blanc Paloma

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 13 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 52 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 3

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 3

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 37

Section intérieure / utile 550 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 28

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 2

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre de compartiments 3

Nombre d'agrafes par mètre 2

**Standards**

---

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

**Sécurité**

---

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Indice de protection IP      | IP40 |
| Conformité REACH             | Oui  |
| Conforme à la directive RoHS | Oui  |
| Sans halogène                | Non  |
| Résistance au choc           | IK07 |

**Conditions d'utilisation**

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...65 °C |
|------------------------|------------|