



ATA205009016



## Moulure ATA 20x50 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 52 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 5

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 5

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 69

Section intérieure / utile 900 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 51

#### Équipement

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...65 °C