



BA760025BL

Goulotte de câblage en PVC BA7 60x25mm gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 25 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 39

Section intérieure / utile 1045 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 28

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
 de remplissage 40%) 54

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Classement UL 94 V0

Sécurité

Classement en réaction au feu M1

Température

