



BA7A60060

Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x60mm gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	Oui
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
----------------------	-------------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	102
Section intérieure / utile	2708 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	73
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	142

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Classement en réaction au feu	M1
-------------------------------	----

Température

Température ambiante

-5...60 °C