



BA7A80080

Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x80mm gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 80 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 206

Section intérieure / utile 5198 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 148

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
 de remplissage 40%) 287

Standards

Homologations EN50085-2-3

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Classement UL 94 V0

Sécurité

Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Classement en réaction au feu	M1

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------