



BRP652105DH9010

Angle plat pour goulotte BRP/BRAP/BRHP 65x210mm sans halogène en blanc pur

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits BRP / BRAP

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 65 mm

Longueur 185 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Nombre de couvercles pouvant être montés 0

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène

Oui

Conditions d'utilisation

Température de service

-30...90 °C

Température

Température ambiante

-30...90 °C