



BRP65210D19010



Socle goulotte, PVC,65210D,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 70 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 20 / 60

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 10600 mm²

Équipement

Nombre de compartiments 2 / 4

Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------