




BRS6513019010



## socle de goulotte, acier

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, 45mm

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 130 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 18 / 32

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 7700 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 0

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------

**Température**

---

Température ambiante	-5...90 °C
----------------------	------------