



DAP2457009010



Colonnnette 2 faces hauteur 650mm blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

Compatibilité

Format appareillages compatibles	45x45 mm
----------------------------------	----------

Dimensions

Profondeur	130 mm
Hauteur d'installation	650 mm
Forme de la colonne	rectangulaire
Largeur	68 mm

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium
Type de traitement de surface	laqué

Câble

Section intérieure / utile	3600 mm ²
Entrée de câble	Sol (inférieur)

Équipement

Nombre de cloisons fixes	2
--------------------------	---

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui