



EK40040839016



Adaptateur EK-ATEHA blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	70 mm
Largeur de goulotte	40 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------