



EKSQ405TM

Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	116 mm
Hauteur produit installé	116 mm
Longueur intérieur	405 mm
Largeur intérieur	405 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	28 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Visible

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN
-----------------	---