



FB6011027030

Couvercle goulotte 60x110 gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	110 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Couvercle avec joint	Non
Largeur du couvercle	110 mm

Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------