



FB6013049016



Angle intérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF, FB

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 130 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C