



FB6013059016



Angle plat pour goutte FB 60x130mm blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goutte 61 mm

Largeur de goutte 130 mm

Mesure a 160 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C