



FB6019029010



Couvercle goutte 60X190 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

| | |
|--------------------------|-----|
| Traitement antibactérien | Non |
|--------------------------|-----|

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Longueur | 2000 mm |
|----------|---------|

| | |
|-------------------|--------|
| Largeur de goutte | 190 mm |
|-------------------|--------|

Porte, couvercle

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage du couvercle | Extérieur |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----|
| Couvercle avec joint | Non |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------|--------|
| Largeur du couvercle | 190 mm |
|----------------------|--------|

Matières

| | |
|-------------|----------------------|
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
|-------------|----------------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Groupe de matériau | plastique |
|--------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Type de traitement de surface | non traitée |
|-------------------------------|-------------|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Résistance au choc | IK07 |
|--------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...60 °C |
|------------------------|------------|

Température

| | |
|----------------------|------------|
| Température ambiante | -5...65 °C |
|----------------------|------------|