




FB8013039016



## Angle extérieur pour goulotte FB 80x130mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation vissé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits FB

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 82 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 160 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C