



FC342

**Porte transparente Quadro4 p 51mm h 750mm l 620mm 20 verre trempé 3mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur produit installé	51 mm
Hauteur produit installé	750 mm
Largeur produit installé	620 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Verrou 1/4 de tour
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Matières**

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	laqué

**Equipement**

Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1

**Sécurité**

Classe de protection	classe I
----------------------	----------