



FC344

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1050mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	51 mm
Hauteur produit installé	1050 mm
Largeur produit installé	620 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Verrou 1/4 de tour
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	laqué

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1

Sécurité

Classe de protection	classe I
----------------------	----------