



FD32DN

**Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées, 72 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Modèle**

Nombre de modules 72

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 160 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 193 mm

Profondeur interne 193 mm

Hauteur produit installé 600 mm

Largeur produit installé 550 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Porte, couvercle**

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle sans / fermé

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière Plastique + metal

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Connexion**

Nombre d'entrée de câbles 4

**Équipement**

Nombre rangées 3

Nombre de rails 3

Accessoires Oui

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

---

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II