



FK123

Porte,FK,opaque, coffret metallique,2100x800x400mm, plaque de montage frontale

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Fixation au sol

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Dimensions

Profondeur de montage 400 mm

Profondeur produit installé 400 mm

Profondeur interne 400 mm

Hauteur produit installé 2100 mm

Largeur produit installé 800 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière métal

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-