



FL108A

**Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 400x400x200mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couverture avec décharge de pression Non

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 200 mm

Profondeur interne 200 mm

Hauteur produit installé 400 mm

Largeur produit installé 400 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur RAL 7035

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Configuration**

Type d'armoire Armoire murale

**Equipement**

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Non

**Standards**

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe I
Conforme REACH	Non
Conforme RoHS	Oui
Préservation de la fonction	-