



FL116A

Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 600x600x250mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 250 mm

Profondeur interne 250 mm

Hauteur produit installé 600 mm

Largeur produit installé 600 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre de clés 2

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Non

Standards

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Préservation de la fonction	-