



FL305B

**Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 550x850x300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couverture avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 111

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 550 mm

Largeur produit installé 850 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière matière plastique

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Oui

**Equipement**

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 1

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
<b>Standards</b>	
Directive européenne WEEE	non concerné
<b>Sécurité</b>	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Préservation de la fonction	-