



FL348B

Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 2050x600x300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 115

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 2050 mm

Largeur produit installé 600 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 7035

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Configuration

Type d'armoire Armoire murale

Équipement

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 1

Nombre de clés 2

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe II
Conforme REACH	Non
Préservation de la fonction	-