



FL392B

Porte, orion plus, opaque, armoires polyester, 1050x1000mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	1050 mm
Largeur produit installé	1000 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Triangulaire 8 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Type de traitement de surface	brut

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1

Sécurité

Classe de protection	classe II
Conforme REACH	Non