



FL520B

Armoire, orion plus, sur pieds, 600x600x300mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	Fixation au sol
------------------	-----------------

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	69
-------------------	----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	600 mm
Largeur produit installé	600 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre rangées	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Préservation de la fonction	-